

BOITIER DE COMMANDE EPANDEUR

Caractéristiques

- Tension maxi admissible en entrée:
12V (24V sur demande)
- Intensité maxi admissible en entrée:
10A
- Affichage de la vitesse d'avancement de
l'épandeur et du tapis.



Des modifications sont susceptibles d'être apportées à cette fiche technique sans avertissement préalable.

► DESCRIPTION


- Affichage vitesse du tapis
- Affichage d'une pression
- Commande d'une valve proportionnelle
- Capteur de sécurité de porte fermée

Si DPA :

- Affichage de l'avancement
- Régulation manuelle
- Régulation type DPA mode simple ; par densité
- Compteur de surface
- Horamètre temps travaillé


▷ **ENCOMBREMENT**

Millimètre (Inches)



▷ **CONNECTIQUES**

Connecteur	Désignation
C1	Prise d'alimentation 3 pts mâle Cobo
C2	Embase droite 9 pts
C3	Fiche droite 9 pts
C4	Bouchon avec cordon pour fiche 9 pts
C5-C6-C7-C8-C9-C10	Connecteur DEUTSCH femelle 2 pts gris



▷ INTERFACE HOMME / MACHINE

Elément	Désignation
A1	Afficheur 2x12 caractères
I1	Interrupteur unipol On/Off Ø12 (1.65")
I2	Interrupteur unipol On/On Ø12 (1.65")
I3	Connecteur DEUTSCH femelle 2 pts gris
I4 I5	Interrupteur unipol Mom/Off/Mom Ø12 (1.65")
P1	Potentiomètre 4.7K

▷ ENVIRONNEMENT

Matières et traitements de surfaces :

- Boitier en aluminium avec peinture époxy noire
- Flasques acier avec cataphorèse noire
- Pattes de fixation en acier avec peinture époxy noire
- Face avant en Lexan
- Pattes de fixation du boitier de répartition en acier E36
- Boitier de répartition en polycarbonate

Indice de protection :

- IP 54

▷ IDENTIFICATION

- Face avant personnalisable
- Etiquetage individuel

▷ FONCTIONNALITES

- **Affichage:**
 - Vitesse avancement
 - Vitesse du fond en %
 - Surface épandue
 - Cumul de distance par le tapis

- **Capteurs et fonctions**
 - Sécurité de porte
 - Sécurité des hérissons
 - Niveau de porte
 - On/Off
 - Manuel
 - Capteur moteur
 - BF
 - DPA
 - Fond sens normal
 - Inversion de sens
 - Montée/Descente de porte
 - Montée/Descente de hotte
 - Compteur de surface

Existe sous différents modèles.

Modèles plus simples sur demande.

▷ CONDITIONNEMENT :

Emballage sous carton